

HOLEX®**Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 8-10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo
(od \varnothing 12 szczęki pomiarowe z HM).

Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi
(od \varnothing 12 HM).

w dostawie::

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścień nastawczy nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

Kalibracja: M3

odczyt: 0,001 mm

granica błędów: 0,004 mm

wymiar a: 1,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 54 mm

\varnothing pierścieni nastawczych: 8 mm

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	54 mm
zakres pomiarowy	8 - 10 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	154 mm
\varnothing pierścieni nastawczych	8 mm

wymiar a	1,5 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Kalibracja	M3

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm	018430 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Przedłużka do średnicówki typ 6-12	428993 6-12
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10