

HOLEX**Miary zwijane, długość linki: 2 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462010 2
GTIN	4045197377623
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczny, łagodny powrót taśmy oraz przycisk zatrzymania taśmy. Przesuwany zaczep końcowy. Taśma żółta, cyfry - czarne i czerwone. Bez czarnego gumowania.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 13 mm

szerokość korpusu: 65 mm

szerokość obudowy: 22 mm

wysokość obudowy: 57 mm

Opis techniczny

wysokość obudowy	57 mm
szerokość taśmy	13 mm
szerokość korpusu	65 mm
szerokość obudowy	22 mm
długość linki	2 m

norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 2 m	016140 2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940