

**Miary zwijane, długość linki: 3 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462010 3
GTIN	4045197207036
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczny, łagodny powrót taśmy oraz przycisk zatrzymania taśmy. Przesuwany zaczep końcowy. Taśma żółta, cyfry - czarne i czerwone.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 16 mm

szerokość korpusu: 66 mm

szerokość obudowy: 27 mm

wysokość obudowy: 59 mm

Opis techniczny

wysokość obudowy	59 mm
szerokość taśmy	16 mm
szerokość korpusu	66 mm
szerokość obudowy	27 mm
długość linki	3 m

norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5
Znakowanie opis laserowy Typ	018940