

**HOLEX®****Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 300 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	461796 300
GTIN	4045197486806
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej. Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

długość	300 mm
grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	13 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm

016100 500