

Mahr**Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 70-85mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428900 70-85
GTIN	4059192010386
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo. Wrzeczono pomiarowe całkowicie hartowane i szlifowane. Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgłem. Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM. Od 12 mm **do pomiarów aż do dna otworu**. Od 40 mm głowica pomiarowa aluminiowa w celu obniżenia masy.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428950, pierścienie nastawcze nr 484030.

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	97 mm
zakres pomiarowy	70 - 85 mm
wymiar a	0 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	247 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

Rodzaj produktu

3-punktowy mikrometr wewnętrzny

UsługiKalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych
maks. zakres pomiarowy 100 mm

022500 100

Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny
maks. zakres pomiarowy 200 mm

022510 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm

484030 80