

**Garant****Miary zwijane z wziernikiem, długość linki: 3m**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	462210 3
GTIN	4045197154118
Klasa artykułu	41H

## Opis

### Wykonanie:

- odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
- profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
- profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
- taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
- podziałka mm / mm (górną / dół)
- odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.

## Opis techniczny

wysokość obudowy	63 mm
szerokość taśmy	16 mm
szerokość korpusu	63 mm
szerokość obudowy	24 mm

długość linki	3 m
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

**Usługi**

Kalibracjamiar zwijanych maks. długość 5 m	026240 5
--	----------