

**HOLEX®****Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 25-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od  $\varnothing$  12 szczęki pomiarowe z HM).

Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od  $\varnothing$  12 HM).

**w dostawie::**

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 428993, pierścień nastawczy nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

Kalibracja: M3

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,006 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 90 mm

$\varnothing$  pierścieni nastawczych: 25 mm

**Opis techniczny**

wymiar a	0,5 mm
$\varnothing$ pierścieni nastawczych	25 mm
zakres pomiarowy	25 - 30 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	240 mm

standardowa głębokość pomiaru	90 mm
granica błędu	0,006 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Kalibracja	M3

## Usługi

Kalibracja pierścieni nastawczych $\varnothing$ maks. 50 mm	018430 50
Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna $\varnothing$ 200 mm	019660 200

## Akcesoria

Przedłużka do średnicówki typ 20-30	428993 20-30
Pierścień nastawczy DIN 2250 C $\varnothing$ wymiaru nomin. 27 mm	484030 27
Pierścień nastawczy DIN 2250 C $\varnothing$ wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczy DIN 2250 C $\varnothing$ wymiaru nomin. 25 mm	484030 25
Pierścień nastawczy DIN 2250 C $\varnothing$ wymiaru nomin. 26 mm	484030 26
Pierścień nastawczy DIN 2250 C $\varnothing$ wymiaru nomin. 30 mm	484030 30