

HOLEX®**Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 30-40 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428990 30-40 |
| GTIN | 4045197274243 |
| Klasa artykułu | 42B |

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo
(od \varnothing 12 szczęki pomiarowe z HM).

Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi
(od \varnothing 12 HM).

w dostawie::

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścień nastawczy nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

Kalibracja: M3

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,006 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 97 mm

\varnothing pierścieni nastawczych: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|------------|
| zakres pomiarowy | 30 - 40 mm |
| wymiar a | 0,5 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 97 mm |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 247 mm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø pierścieni nastawczych | 40 mm |
| granica błędu | 0,006 mm |
| odczyt | 0,005 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztynny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |
| Kalibracja | M3 |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm | 012900 50 |
| Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm | 018430 50 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm | 019660 200 |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm | 484030 35 |
| Przedłużka do średnicówki typ 30-50 | 428993 30-50 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm | 484030 40 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm | 484030 36 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 34 mm | 484030 34 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm | 484030 30 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm | 484030 38 |