

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 6-8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

Ø bębena pomiarowego: 17 mm

wymiar a: 2 mm

standardowa głębokość pomiaru: 57 mm

długość całkowita: 106 mm

**Opis techniczny**

głębokość pomiaru z przedłużką	157 mm
Ø bębena pomiarowego	17 mm
standardowa głębokość pomiaru	57 mm
zakres pomiarowy	6 - 8 mm
wymiar a	2 mm

długość całkowita	106 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

### Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

### Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/100	429010 1/100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8