

HOLEX®**Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 87-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo
(od \varnothing 12 szczęki pomiarowe z HM).

Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi
(od \varnothing 12 HM). Korpus lakierowany

w dostawie::

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścień nastawczy nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

Kalibracja: M3

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,007 mm

wymiar a: 1 mm

standardowa głębokość pomiaru: 117 mm

\varnothing pierścieni nastawczych: 87 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	87 - 100 mm
standardowa głębokość pomiaru	117 mm

Ø pierścieni nastawczych	87 mm
wymiar a	1 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	267 mm
granica błędu	0,007 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Kalibracja	M3

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 100 mm	018430 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Przedłużka do średnicówki typ 50-100	428993 50-100