



Szczęki adaptacyjne, stała, dla typu: 125



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361620 125 |
| GTIN | 4250364401234 |
| Klasa artykułu | 34A |

Opis

Wykonanie:

Szczęka stała.

Zastosowanie:

- do mocowania szczęk fabrycznych lub specjalnych
- do mocowania wszystkich szczęk HD nr 362390 do 362600.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do :

NC8, Garant-NC, Titan.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 126 mm

wysokość szczęk h: 58 mm

wysokość h₁: 20 mm

długość szczęk l: 85 mm

długość l₁: 32 mm

Pasujące do kodu barwnego: Titan 2

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------|
| wysokość h ₁ | 20 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| długość szczęk l | 85 mm |
| dla typu | 125 |
| Pasujące do kodu barwnego | Titan 2 |
| Pasujące do kodu barwnego | Titan |
| Pasujące do kodu barwnego | HiPo |
| Pasujące do kodu barwnego | TC |
| Pasujące do kodu barwnego | LC |
| Pasujące do kodu barwnego | LC-Garant |
| Pasujące do kodu barwnego | LCV125G |
| Pasujące do kodu barwnego | NC8 |
| wysokość szczęk h | 58 mm |
| długość l ₁ | 32 mm |
| szerokość szczęk b | 126 mm |