

HOLEX®
Zestawy średnicówek mikrometr., zakres pomiarowy: 6-12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Klasa artykułu	42B

Opis
Wykonanie:

Pokrętko i skala chromowane na matowo (od $\varnothing 12$ szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od $\varnothing 12$, z HM.)

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne nr 428990,
 pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.
 norma: Norma zakładowa
 podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm
 Opakowanie: sztywny pojemnik
 Kalibracja: S6
 odczyt: 0,001 mm
 granica błędu: 0,004 / 0,005 mm
 liczba śrub mikrometrycznych: 3
 liczba pierścieni nastawczych: 2
 \varnothing pierścieni nastawczych: 8 / 10 mm

Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	2
\varnothing pierścieni nastawczych	8 / 10 mm
liczba śrub mikrometrycznych	3

zakres pomiarowy	6 - 12 mm
granica błędu	0,004 / 0,005 mm
odczyt	0,001 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 6-12 mm	011240 6-12
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 6-8 mm	428990 6-8
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 8-10 mm	428990 8-10
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Przedłużka do średnicówki typ 6-12	428993 6-12
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 10-12 mm	428990 10-12
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10