



## Szczęki podstawowe, ruchome, dla typu: 125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361500 125
GTIN	4250364401197
Klasa artykułu	34A

### Opis

**Wykonanie:**

Szczęka ruchoma.

**Zastosowanie:**

- do mocowania wszystkich szczęk HD nr 362390 do 362600.
- do mocowania wkładek nr 361950/1960/1970.

**Materiał:**

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

**Pasuje do :**

NC8, Garant-NC, Titan.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 124,4 mm

wysokość szczęk h: 39,5 mm

długość szczęk l: 76 mm

dla typu: 125

Pasujące do kodu barwnego: Titan 2

Pasujące do kodu barwnego: Titan

### Opis techniczny

długość szczęk l	76 mm
Pasujące do kodu barwnego	Titan 2

Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LC-Garant
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
wysokość szczęk h	39,5 mm
szerokość szczęk b	124,4 mm
dla typu	125