



Zestawy średnicówek mikrometr., zakres pomiarowy: 12-20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Klasa artykułu	42B

Opis

Wykonanie:

Pokrętko i skala chromowane na matowo (od $\varnothing 12$ szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od $\varnothing 12$, z HM.)

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne nr 428990,
pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędów: 0,005 / 0,006 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 2

liczba pierścieni nastawczych: 1

\varnothing pierścieni nastawczych: 16 mm

Opis techniczny

\varnothing pierścieni nastawczych	16 mm
zakres pomiarowy	12 - 20 mm
liczba pierścieni nastawczych	1
liczba śrub mikrometrycznych	2

granica błędu	0,005 / 0,006 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 12-20 mm	011240 12-20
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 16-20 mm	428990 16-20
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 12-16 mm	428990 12-16
Przedłużka do średnicówki typ 12-20	428993 12-20
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16