

Mitutoyo
Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 87-100 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Klasa artykułu	44A

Opis
Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,005 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 3,4 mm

standardowa głębokość pomiaru: 105 mm

długość całkowita: 156 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	87 - 100 mm
wymiar a	3,4 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	255 mm
standardowa głębokość pomiaru	105 mm
Ø bębena pomiarowego	23 mm

długość całkowita	156 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95