

Mitutoyo
Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 10-12 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 429000 10-12 |
| GTIN | 4946368517179 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis
Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

Ø bębena pomiarowego: 17 mm

wymiar a: 2 mm

standardowa głębokość pomiaru: 57 mm

długość całkowita: 106 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|------------|
| wymiar a | 2 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 57 mm |
| zakres pomiarowy | 10 - 12 mm |
| Ø bębena pomiarowego | 17 mm |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 157 mm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| długość całkowita | 106 mm |
| granica błędu | 0,004 mm |
| odczyt | 0,001 mm |
| norma | DIN 863 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm | 012900 20 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012910 200 |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm | 484030 11 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/100 | 429010 1/100 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm | 484030 12 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm | 484030 10 |