

HOLEX®
Zestawy średnicówek mikrometr., zakres pomiarowy: 20-50 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Klasa artykułu	42B

Opis
Wykonanie:

Pokrętko i skala chromowane na matowo (od $\varnothing 12$ szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od $\varnothing 12$, z HM.)

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne nr 428990,
pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,006 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 4

liczba pierścieni nastawczych: 2

\varnothing pierścieni nastawczych: 25 / 40 mm

Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	2
\varnothing pierścieni nastawczych	25 / 40 mm

liczba śrub mikrometrycznych	4
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
granica błędu	0,006 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 20-50 mm	011240 20-50
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 30-40 mm	428990 30-40
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 20-25 mm	428990 20-25
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 40-50 mm	428990 40-50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22
Przedłużka do średnicówki typ 20-30	428993 20-30
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 25-30 mm	428990 25-30
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 27 mm	484030 27
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25