



## Szczęki stopniowe, stała, dla typu: 125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361420 125
GTIN	4250364401111
Klasa artykułu	34A

### Opis

#### Wykonanie:

Szczęka stała.

Wielk. 90, 125 i 160 z **systemem szybkiej wymiany Click**, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.  
gwint do mocowania szczęk HD, w wielkościach 125 i 160.

#### Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.

W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

#### Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

#### Pasuje do:

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

#### w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

1 szczęka stopniowa.

### Opis techniczny

długość $l_1$	43 mm
wysokość szczęk h	39,5 mm

wysokość $h_1$	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Titan2/TitanSense
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LC-GARANT
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	HOLEX NC
dla typu	125
szerokość szczęk b	124,4 mm
długość szczęk l	92 mm
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł