

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 100-125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,006 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 19,6 mm

standardowa głębokość pomiaru: 147 mm

długość całkowita: 249 mm

**Opis techniczny**

głębokość pomiaru z przedłużką	297 mm
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
długość całkowita	249 mm
standardowa głębokość pomiaru	147 mm
wymiar a	19,6 mm

Ø bębena pomiarowego	23 mm
granica błędu	0,006 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

### Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 200 mm	012900 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

### Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 110 mm	484030 110
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 125 mm	484030 125