

HOLEX®
Zestawy średnicówek mikrometr., zakres pomiarowy: 50-100 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Klasa artykułu	42B

Opis
Wykonanie:

Pokrętko i skala chromowane na matowo (od $\varnothing 12$ szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od $\varnothing 12$, z HM.)

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne nr 428990,
pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,007 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 4

liczba pierścieni nastawczych: 2

\varnothing pierścieni nastawczych: 62 / 87 mm

Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	2
liczba śrub mikrometrycznych	4

zakres pomiarowy	50 - 100 mm
Ø pierścieni nastawczych	62 / 87 mm
granica błędu	0,007 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	011240 50-100
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 50-63 mm	428990 50-63
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 62-75 mm	428990 62-75
Przedłużka do średnicówki typ 50-100	428993 50-100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 87-100 mm	428990 87-100
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 75-88 mm	428990 75-88
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55