

Mitutoyo**Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 125-150 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 429000 125-150 |
| GTIN | 4946368517780 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,006 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 19,6 mm

standardowa głębokość pomiaru: 147 mm

długość całkowita: 249 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------------|
| głębokość pomiaru z przedłużką | 297 mm |
| wymiar a | 19,6 mm |
| zakres pomiarowy | 125 - 150 mm |
| Ø bębena pomiarowego | 23 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 147 mm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| długość całkowita | 249 mm |
| granica błędu | 0,006 mm |
| odczyt | 0,005 mm |
| norma | DIN 863 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012900 200 |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012910 200 |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 140 mm | 484030 140 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150 | 429010 4/150 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 125 mm | 484030 125 |