



Modułowe płyty podciśnieniowe, typ: R3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385030 R3
GTIN	2050001717498
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium.

Wykonanie modułowe łączone za pomocą elementów połączeniowych.

Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

w dostawie::

1 złączka wtykowa węża, 7 zaślepek, 1 złączka wtykowa LW12, 2 łapy mocujące, wąż podciśnieniowy 1 m, sznur uszczelniający o 4 mm, 10 m, podkładki odporowe.

długość: 600 mm

szerokość: 400 mm

wysokość: 32,5 mm

moduł: 12,5 mm

masa: 20 kg

Opis techniczny

długość	600 mm
masa	20 kg
moduł	12,5 mm
szerokość	400 mm

wysokość

32,5 mm