



Płyty podciśnieniowe VAC-MAT, typ: V1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385032 V1
GTIN	2050001717535
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium.

Wykonanie modułowe łączone za pomocą elementów połączeniowych.

Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

w dostawie::

1 złączka wtykowa węża, 1 łącznik, 7 zaślepek, 2 łapy mocujące, 1 m węża podciśnieniowego, 10 mat VAC-MAT.

długość: 300 mm

szerokość: 200 mm

wysokość: 30 mm

masa: 5 kg

Opis techniczny

długość	300 mm
szerokość	200 mm
masa	5 kg
wysokość	30 mm

