



Pompy próżniowe, typ: VP1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385010 VP1
GTIN	2050001717443
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

pompy próżniowe (**tylko do pracy na sucho**).

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

długość: 172 mm

szerokość: 147 mm

wysokość: 143 mm

wydajność ssania: 5 m³/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,25 kW

Opis techniczny

wysokość	143 mm
szerokość	147 mm

moc silnika	0,25 kW
wydajność ssania	5 m ³ /h
długość	172 mm
napięcie silnika	230 V
masa	8 kg