

**Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380820 5
GTIN	4045197311009
Klasa artykułu	33S

**Opis****Wykonanie:**

- połączone płytki stalowe i mosiężne,
- podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym,
- płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew,
- same bloki płytkowe nie są magnetyczne.

**Zastosowanie:**

- mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
- możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.

długość: 80 mm

szerokość: 80 mm

wysokość: 50 mm

kierunek biegunów: poprzeczny

wersja: płaski

masa: 2,5 kg

**Opis techniczny**

kierunek biegunów	poprzeczny
wysokość	50 mm
masa	2,5 kg

długość	80 mm
szerokość	80 mm
wersja	płaski