

**Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380820 6
GTIN	4045197311016
Klasa artykułu	33S

Opis**Wykonanie:**

- Połączone płytki stalowe i mosiężne.
- Podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym.
- Płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew.
- Same bloki płytkowe nie są magnetyczne.
- Tolerancja wysokości $\pm 0,5$ mm.

Zastosowanie:

- mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
- możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.

Opis techniczny

szerokość	62 mm
kierunek biegunów	wzdłużny
długość	90 mm
wysokość	33 mm
masa	0,8 kg
Wersja	płaski

Karta danych

Rodzaj produktu

Blok płytkowy