



Pompy próżniowe, typ: VP3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

pompy próżniowe (**tylko do pracy na sucho**).

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

długość: 306 mm

szerokość: 226 mm

wysokość: 182 mm

wydajność ssania: 16 m³/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,55 kW

Opis techniczny

masa	18 kg
napięcie silnika	230 V

długość	306 mm
wydajność ssania	16 m ³ /h
moc silnika	0,55 kW
szerokość	226 mm
wysokość	182 mm