



Szczęki adaptacyjne, ruchome, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361600 125
GTIN	4250364400879
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Zastosowanie:

- do mocowania szczęk fabrycznych lub specjalnych
- do mocowania wszystkich szczęk HD nr 362390 do 362600.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do :

NC8, Garant-NC, Titan.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 126 mm

wysokość szczęk h: 58 mm

wysokość h₁: 20 mm

długość szczęk l: 80 mm

długość l₁: 32 mm

Pasujące do kodu barwnego: Titan 2

Opis techniczny

długość szczęk l	80 mm
------------------	-------

długość l_1	32 mm
wysokość szczęk h	58 mm
wysokość h_1	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Titan 2
Pasujące do kodu barwnego	Duo Plus
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LC-Garant
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
dla typu	125
szerokość szczęk b	126 mm