

**Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380820 7
GTIN	4045197311023
Klasa artykułu	33S

**Opis****Wykonanie:**

- połączone płytki stalowe i mosiężne,
- podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym,
- płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew,
- same bloki płytkowe nie są magnetyczne.

**Zastosowanie:**

- mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
- możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.

długość: 100 mm

szerokość: 50 mm

wysokość: 40 mm

kierunek biegunów: wzdłużny

wersja: płaski

masa: 1,7 kg

**Opis techniczny**

długość	100 mm
szerokość	50 mm
wysokość	40 mm

masa	1,7 kg
kierunek biegunów	wzdłużny
wersja	płaski