

**Mitutoyo**
**Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 40-50 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy stali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

### Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędów: 0,004 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 3,4 mm

standardowa głębokość pomiaru: 98 mm

długość całkowita: 140 mm

## Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	23 mm
zakres pomiarowy	40 - 50 mm
wymiar a	3,4 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	248 mm
standardowa głębokość pomiaru	98 mm

długość całkowita	140 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/150	429010 3/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42