



Szczęki stopniowe, ruchome, dla typu: 90



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361400 90
GTIN	4250364401029
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Wielk. 90, 125 i 160 z **systemem szybkiej wymiany Click**, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.

W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do :

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

1 szczęka stopniowa.

szerokość szczęk b: 89,5 mm

wysokość szczęk h: 34 mm

wysokość h₁: 16 mm

długość szczęk l: 56 mm

długość l₁: 31 mm

Pasujące do kodu barwnego: Duo

Opis techniczny

szerokość szczęk b	89,5 mm
długość l ₁	31 mm
wysokość szczęk h	34 mm
wysokość h ₁	16 mm
długość szczęk l	56 mm
Pasujące do kodu barwnego	Duo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	NC8
dla typu	90
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł