



Szczęki stopniowe, ruchome, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361400 125
GTIN	4250364401036
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Wielk. 90, 125 i 160 z **systemem szybkiej wymiany Click**, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.

W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

1 szczęka stopniowa.

Opis techniczny

długość szczęk l	70 mm
szerokość szczęk b	124,4 mm
wysokość h ₁	20 mm

Pasujące do kodu barwnego	Titan2/TitanSense
Pasujące do kodu barwnego	Duo Plus
Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LC-GARANT
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	HOLEX NC
wysokość szczęk h	39,5 mm
dla typu	125
długość l ₁	40 mm
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł