



Zespoły podciśnieniowe, typ: VA2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385020 VA2
GTIN	2050001717467
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

zespół podciśnieniowy ze zbiornikiem i odkraplaczem.

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

Ø: 500 mm

wysokość: 630 mm

wydajność ssania: 16 m³/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,55 kW

masa: 31 kg

Opis techniczny

moc silnika	0,55 kW
Ø	500 mm

napięcie silnika	230 V
masa	31 kg
wydajność ssania	16 m ³ /h
wysokość	630 mm