



## Zespoły podciśnieniowe, typ: VA3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	385020 VA3
GTIN	2050001717450
Klasa artykułu	38L

### Opis

**Wykonanie:**

zespół podciśnieniowy ze zbiornikiem i odkraplaczem.

**Zastosowanie:**

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

**w dostawie::**

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

Ø: 500 mm

wysokość: 630 mm

wydajność ssania: 21 m<sup>3</sup>/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,75 kW

masa: 45 kg

### Opis techniczny

napięcie silnika	230 V
moc silnika	0,75 kW

Ø	500 mm
masa	45 kg
wydajność ssania	21 m <sup>3</sup> /h
wysokość	630 mm