

**Zespoły podciśnieniowe, typ: VA4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Klasa artykułu	38L

**Opis****Wykonanie:**

zespół podciśnieniowy ze zbiornikiem i odkraplaczem.

**Zastosowanie:**

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

**w dostawie::**

<span>Wąż podciśnieniowy </span><span>2 m</span><span>, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.</span>

Ø: 990 mm

wysokość: 1130 mm

wydajność ssania: 63 m<sup>3</sup>/h

napięcie silnika: 400 V

moc silnika: 1,5 kW

masa: 95 kg

**Opis techniczny**

Ø	990 mm
masa	95 kg

napięcie silnika	400 V
moc silnika	1,5 kW
wydajność ssania	63 m <sup>3</sup> /h
wysokość	1130 mm