



Modułowe płyty podciśnieniowe, typ: R1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385030 R1
GTIN	2050001717504
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium.

Wykonanie modułowe łączone za pomocą elementów połączeniowych.

Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

w dostawie::

1 złączka wtykowa węża, 7 zaślepek, 1 złączka wtykowa LW12, 2 łapy mocujące, wąż podciśnieniowy 1 m, sznur uszczelniający o 4 mm, 10 m, podkładki odporowe.

długość: 300 mm

szerokość: 200 mm

wysokość: 32,5 mm

moduł: 12,5 mm

masa: 5 kg

Opis techniczny

szerokość	200 mm
moduł	12,5 mm
wysokość	32,5 mm
długość	300 mm

masa

5 kg