

**Maty VAC-MAT, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	385040 2
GTIN	2050001717368
Klasa artykułu	38L

**Opis****Wykonanie:**

możliwość wielokrotnego zastosowania, w zależności od obróbki.

Maty VAC-MAT mogą być stosowane bez ograniczeń do 40 °C.

długość: 300 mm

szerokość: 200 mm

wysokość: 2,42 mm

kolor: czerwone

twardość: miękkie

**Opis techniczny**

długość	300 mm
twardość	miękkie
kolor	czerwone
szerokość	200 mm
wysokość	2,42 mm