



Taśmy miernicze z włókna szklanego, w osłonie z tworzywa sztucznego, długość taśmy: 10m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	463300 10
GTIN	4007368072973
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma miernicza z włókna szklanego. Niezwykle wytrzymała na zginanie **i giętka**, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów. **Nieprzewodząca elektrycznie.** Dobra czytelność podziałki. Z podziałką w cm.

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość osłony	115 mm
szerokość taśmy	13 mm
wysokość osłony	32 mm

Karta danych

długość osłony	138 mm
rodzaj początku taśmy	A
długość linki	10 m
Norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/463300-10>