



## Modułowe płyty podciśnieniowe, typ: R2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	385030 R2
GTIN	2050001717481
Klasa artykułu	38L

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium.

Wykonanie modułowe łączone za pomocą elementów połączeniowych.

#### Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

#### w dostawie::

1 złączka wtykowa węża, 7 zaślepek, 1 złączka wtykowa LW12, 2 łapy mocujące, wąż podciśnieniowy 1 m, sznur uszczelniający o 4 mm, 10 m, podkładki odporowe.

długość: 400 mm

szerokość: 300 mm

wysokość: 32,5 mm

moduł: 12,5 mm

masa: 10 kg

### Opis techniczny

masa	10 kg
moduł	12,5 mm
szerokość	300 mm
długość	400 mm

wysokość

32,5 mm