

**Mitutoyo****Małe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 2-2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, pola odczytu chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz z grzechotką precyzyjną. Nastawianie głowicy pomiarowej (**o 2 powierzchniach pomiarowych z węglików spiek.**) odbywa się **za pomocą iglicy pokrytej węglnikami spiekanymi.**

**Zastosowanie:**

Do dokładnego mierzenia średnicy oraz okrągłości otworów.

**Wyp. dodatkowe:**

Pierścienie kontrolne nr484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,002 mm

Ø bębena pomiarowego: 17 mm

głębokość pomiaru: 12 mm

długość całkowita: 105 mm

**Opis techniczny**

Ø bębena pomiarowego	17 mm
głębokość pomiaru	12 mm
zakres pomiarowy	2 - 2,5 mm
długość całkowita	105 mm
odczyt	0,001 mm

granica błędu	0,002 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200