



Taśmy miernicze ze stali nierdzewnej, w osłonie z tworzywa sztucznego, długość taśmy: 30m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	463050 30
GTIN	4007368079040
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

Obudowa ramowa: ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop**. Taśma powleczone przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. **Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.**

Taśma miernicza ze stali nierdzewnej z hartowanej stali chromowo-niklowej, pokryta przezroczystym lakierem piecowym. Łatwo czytelne liczby i podziałka na drukowanej skali. Elastyczna, odporna na załamania. Z podziałką w cm (pierwsze 20 cm z podziałką milimetrową).

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość osłony	145 mm
------------------	--------

Karta danych

szerokość taśmy	13 mm
długość osłony	175 mm
wysokość osłony	32 mm
rodzaj początku taśmy	A
długość linki	30 m
Norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/463050-30>