

**HOLEX****Suwmiarki cyfrowe ABS z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 415621 500    |
| GTIN             | 4045197829924 |
| Klasa artykułu   | 42A           |

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka ze **skalą bezwzględną**, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy cyfrowy wyświetlacz. Elektronika wyłącza się automatycznie po 5 minutach. Włączanie poprzez przesunięcie. Powierzchnie pomiarowe są docierane. **Z solidną metalową obudową.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm / cal

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,06 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

**Opis techniczny**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| granica błędu                         | 0,06 mm    |
| odczyt                                | 0,01 mm    |
| długość szczęk                        | 150 mm     |
| przełączalny odczyt                   | mm / cal   |
| odczyt                                | 0,0005 cal |
| Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm      |

|   |  |
|---|--|
| Kalibracja                              | A1                                     |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032                          |
| Liczba dołączonych baterii              | 1                                      |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii                    |
| norma                                   | Norma zakładowa                        |
| ostrza pomiarowe                        | tak                                    |
| zapisywanie wartości pomiaru            | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                                |
| materiał                                | Stal stopowa, INOX                     |
| wszystkie części                        | hartowane                              |
| Opakowanie                              | sztynny pojemnik                       |
| Rodzaj produktu                         | Suwmiarka warsztatowa                  |

## Usługi

|   |            |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm       | 011030 500 |
| Znakowanie opis laserowy Typ  | 018940     |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm | 011050 500 |

## Akcesoria

|   |               |
|---|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Uchwyt do głębokościomierza                           | 412230        |