



**Taśmy miernicze z włókna szklanego, w osłonie z tworzywa sztucznego,
długość taśmy: 20m**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	463300 20
GTIN	4007368072867
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma miernicza z włókna szklanego. Niezwykłe wytrzymała na zginanie **i giętka**, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów. **Nieprzewodząca elektrycznie.** Dobra czytelność podziałki. Z podziałką w cm.

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

długość osłony	175 mm
szerokość osłony	145 mm
szerokość taśmy	13 mm

Karta danych

wysokość osłony	32 mm
rodzaj początku taśmy	A
długość linki	20 m
Norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/463300-20>