

Mitutoyo**Zestaw średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 6-12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

w dostawie::

średnicówki mikrometryczne nr 429000. pierścienie kontrolne, podobne do nr 484030, przedłużka 100 mm nr 429010.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 3

Ø pierścieni nastawczych: 8 / 10 mm

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	8 / 10 mm
liczba śrub mikrometrycznych	3

zakres pomiarowy	6 - 12 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 6-12 mm	011240 6-12
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 6-8 mm	429000 6-8
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 8-10 mm	429000 8-10
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 10-12 mm	429000 10-12
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/100	429010 1/100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11