

Mitutoyo**Zestaw średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 12-20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

w dostawie::

średnicówki mikrometryczne nr 429000. pierścienie kontrolne, podobne do nr 484030,

przedłużka 150 mm nr 429010.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 16 mm

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	16 mm
liczba śrub mikrometrycznych	2
zakres pomiarowy	12 - 20 mm

granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 12-20 mm	011240 12-20
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 16-20 mm	429000 16-20
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/150	429010 2/150
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 12-16 mm	429000 12-16
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18