

Mitutoyo**Zestaw średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 20-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

w dostawie::

średnicówki mikrometryczne nr 429000. pierścienie kontrolne, podobne do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 4

Ø pierścieni nastawczych: 25 / 40 mm

Opis techniczny

liczba śrub mikrometrycznych	4
zakres pomiarowy	20 - 50 mm

Ø pierścieni nastawczych	25 / 40 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 20-50 mm	011240 20-50
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 27 mm	484030 27
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 25-30 mm	429000 25-30
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 30-40 mm	429000 30-40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/150	429010 3/150
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 40-50 mm	429000 40-50
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 20-25 mm	429000 20-25