

Mitutoyo

Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa, zakres pomiarowy: 20-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekane**go. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali powlekaney tytanem.

Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiające zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry/ brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,006 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 59 mm

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
zakres pomiarowy	20 - 25 mm
standardowa głębokość pomiaru	59 mm
wymiar a	0,3 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	209 mm
granica błędu	0,006 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych
maks. zakres pomiarowy 50 mm

012900 50

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe typ D2	497080 D2
Przewody przyłączeniowe typ D1	497080 D1
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Nadajnik typ S1	498966 S1
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/150	429010 3/150
Przewody przyłączeniowe typ USB2	497080 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 23 mm	484030 23