

Mitutoyo**Zestaw średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 50-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.

powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

w dostawie::

średnicówki mikrometryczne nr 429000. pierścienie kontrolne, podobne do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,005 mm

liczba śrub mikrometrycznych: 4

Ø pierścieni nastawczych: 62 / 87 mm

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	62 / 87 mm
liczba śrub mikrometrycznych	4

zakres pomiarowy	50 - 100 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	011240 50-100
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 75-88 mm	429000 75-88
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 50-63 mm	429000 50-63
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 62-75 mm	429000 62-75
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Średnicówki mikrometryczne zakres pomiarowy 87-100 mm	429000 87-100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90