

**Mitutoyo****Cyfrowe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 6-8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429110 6-8
GTIN	4946368562827
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

**Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.**

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

**Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497445,

przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

**wskazówka:**

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,002 mm

wymiar a: 2 mm

standardowa głębokość pomiaru: 45 mm

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	6 - 8 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	145 mm
wymiar a	2 mm
standardowa głębokość pomiaru	45 mm
granica błędu	0,002 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
	081560 357

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/100	429010 1/100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8