



Zestaw średnicówek 3-punktowych, cyfrowy, zakres pomiarowy: 25-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgliką spiekanego**.

Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy / wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry / brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne, cyfrowe nr 429250, pierścienie kontrolne.

Opis techniczny

Karta danych

liczba pierścieni nastawczych	2
Ø pierścieni nastawczych	30/40 mm
liczba głowic pomiarowych	3
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
granica błędu	0,006 mm
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/429260-25-50>